

有氧健身设备

# Breakaway™ 分离跑步机

一台突破常规、引领潮流的跑步机

## STM 837

### 产品亮点

分离跑步机 STM 837 提供平稳、无干扰的体验，提升了锻炼者的舒适度。像 Push Mode（推力模式）这样的创新锻炼方式让锻炼者有意识地进行训练，而简化的维护访问和 Active Status Light 则帮助您减少停机时间，保持设施顺利运行。

### 设备特点

#### P31s 触摸屏控制台

P31s 控制台专为分离跑步机而设计，具有控制速度和坡度的快速键，以及简化的锻炼选项，所有这些功能都触手可及，使锻炼者能够集中精力并保持运动状态。

#### 运动中的连贯状态

板条腰带提供缓冲、低冲击支撑，兼具舒适性和耐用性。配备调节旋钮和快速访问控制装置，使用者可以在不中断步伐的情况下实时调整速度和坡度。

#### 新的锻炼，新的可能性

Push Mode（推送模式）为有氧运动增添了力量和强度元素，提升了各种运动者的参与度和运动表现。

#### 匠心设计，性能卓越

以耐用性与易维护性为核心设计理念，大胆的布局简化了维护工作，更能高使用频率的场景中彰显个性。

#### ACTIVE STATUS LIGHT 活动状态指示灯

为延长使用寿命，设备安装了外部状态指示灯。有了这个指示灯，您和您的人员就能对跑步机的运行状态一目了然，并清楚应在何时对设备进行维护保养。

### 规格

尺寸（长 x 宽 x 高）：194 x 88 x 173 厘米

设备重量：259 千克

最大用户承重：181 千克

电源：美国和加拿大：120V/20A 独立分支电路；

国际：220/240V，支持各国家 / 地区适用的电源线

锻炼程序：15

坡度范围：0% 至 20% 坡度，增量为 0.5%

速度范围：0.8-25.7 千米 / 小时

语言：英语、法语、德语、日语、西班牙语、简体中文

选配件：集成阅读架，线缆管理（选配）

质保：请访问 [www.precor.cn](http://www.precor.cn) 了解质保条款。

